

SCHUKO TS35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Einfaches installieren im Schaltschrank
- Schienenmontierbares TS35 Modul
- VDE Prüfzeichen
- Zweipolig mit Schutzkontakt

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schaltschranksteckdose TS 35
Best.-Nr.	8734580000
Typ	SCHUKO TS35
GTIN (EAN)	4032248407835
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 13. Januar 2023 14:36:16 MEZ

Katalogstand 09.01.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

SCHUKO TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	45 mm	Höhe (inch)	1,772 inch
Breite	76 mm	Breite (inch)	2,992 inch
Länge	60 mm	Länge (inch)	2,362 inch
Nettogewicht	95 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-20 °C...40 °C	Betriebstemperatur	-20 °C...40 °C
Betriebstemperatur, min.	-20 °C	Betriebstemperatur, max.	40 °C

Eingang

Nennstrom	16 A
-----------	------

Allgemeine Angaben

Betriebstemperatur	-20 °C...40 °C	Überspannungskategorie	II
--------------------	----------------	------------------------	----

Isolationskoordination

Verschmutzungsgrad	2	Überspannungskategorie	II
--------------------	---	------------------------	----

Allgemeine Daten

Bauform	Installationsgehäuse	Farbe	beige
Tragschiene	TS 35		

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad	2	Überspannungskategorie	II
--------------------	---	------------------------	----

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000125	ETIM 7.0	EC000125
ETIM 8.0	EC000125	ECLASS 9.0	27-14-40-42
ECLASS 9.1	27-14-40-42	ECLASS 10.0	27-14-40-42
ECLASS 11.0	27-14-40-42	ECLASS 12.0	27-14-40-42

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat /
Konformitätsdokument

[Declaration of Conformity](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)