

Gedore

GEDORE 2154SK 12 3K- Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 12 mm



Artikelnummer: 250512



Technische Details

Stückgeprüft	nein	Norm	DIN ISO 2380-2
Gesamtbreite [mm]	40 mm	Inhalt (Anzahl Stück)	1
1000 V isoliert	nein	Farbcodierung	nein
VDE zertifiziert	nein	Schneidenbreite [mm]	12 mm
Netto-Gewicht [kg]	0,26 kg	Kugelkopf	nein
Gesamthöhe [mm]	32 mm	Kappe drehbar	nein
Form der Klinge	sechskant	Griffausführung	3K
Isoliert	nein	Bezugsnorm der Abtriebsspitze	DIN ISO 2380-1 - Form A
Schlagkappe	ja	Klingenlänge	200 mm
Antriebssechskant [metrisch]	16 mm	Korrosionsgeschützt	nein

Abrollschutz	nein	REACH Registrierung vorhanden	ja
Gesamtlänge [mm]	325 mm	Schneidenstärke	2 mm
antimagnetisch	nein	Griff vorhanden	ja
Antriebssechskant	ja	Material	Molybdän-Vanadium-Stahl
Klingenstärke	2 mm	Ausführung funkenarm	nein

Zubehör

249679



149 Magnetisier-/Entmagnetisiergerät