

BS-ROLLEN

Rollenständer

Tragrolle aus Stahl,
Rollendurchmesser 60 mm, mit
abschwenkbarer Kugelleiste, Traglast
200 kg, Bahnbreite 350 mm, Höhe
758 - 1197 mm

Artikelnummer: 524978



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Rollenständer für Materialzufuhr

Kombiständer mit abschwenkbarem Kugelrollenträger

Rollenständer




- Tragrolle aus Stahl
- Rollendurchmesser 60 mm
- mit abschwenkbarer Kugelleiste
- Traglast 200 kg
- Bahnbreite 350 mm
- Höhe 758 - 1197 mm
- Rahmen aus Stahl mit Lackierung
- platzsparend zusammenklappbar

Technische Details

Fördertechnik	Förderbahnen	ausziehbar	nein
Bahntyp	Rollenbahn	Bahnbreite	350 mm
Bahnkomponente	Rollenständer	Höhe	758-1197 mm
Rollentyp	Tragrolle	Material Rahmen	Stahl
Material Rolle	Stahl	Oberfläche Rahmen	lackiert
Durchmesser Rolle	60 mm	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Traglast	200 kg	Unterbau	Bodenausgleichsschrauben

Rollenständer Ausstattung	abschwenkbare Kugelleiste	Gewicht 12 kg
---------------------------	---------------------------	---------------

Dazu passt auch ...

505362		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz
520983		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, Plattform Länge x Breite 855 x 500 mm, Einfachscherer aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
523822		Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm