


hofs

Aktenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2350 x 1010 x 335 mm, Feldlast 750 kg / Fachlast 60 kg, 7 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 7 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 652883



hofs Akten-Steckregal

Anbauregal

hofs Aktenregal - Anbaufeld

- Geeignet für Archivräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2350 x 1010 x 335 mm
- Feldlast 750 kg / Fachlast 60 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
- 7 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 7 Ordnerhöhen
- Ebenen mit Anschlagkante und seitlicher Bodenabkantung der



oberen Fachebene



- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebenungen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- 5 Jahre Garantie

Technische Details





| Möbeltyp | Regal | Stabilität / Aussteifung / Verst | Diagonalverstrebenungen |
|---------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Regaltyp | Aktenregal | Nutzung | einseitig |
| Regalsystem | Stecksystem | Material | Stahl |
| Regalfeld | Anbaufeld | Regal Ausstattung | Böden |
| geeignet für (Branche/Bereich) | Archivräume | Fachbreite | 1000 mm |
| Höhe | 2350 mm | Fachtiefe | 300 mm |
| Breite | 1010 mm | Ordnerhöhen | 7 Stück |
| Tiefe | 335 mm | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Böden / Ebenen Anzahl | 7 Stück | Oberfläche Ständer | verzinkt |
| Fachlast | 60 kg | Farbe Ausführung | verzinkt |
| Feldlast | 750 kg | Lieferumfang | Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlblechboden | Anlieferung | zerlegt |
| Böden / Ebenen Ausstattung | Anschlagkante // seitliche Bodenabkantung | Zertifizierung | GS // RAL-Gütezeichen |
| Böden / Ebenen höhenverstellbar | ja | Garantie | 5 Jahre |
| Höhenverstellraster Ebene | 25 mm | Gewicht | 24,15 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 150122 |  | Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau |
| 150123 |  | Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 652861 |  | Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2350 x 760 x 335 mm, Feldlast 750 kg / Fachlast 60 kg, 7 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 7 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 658835 |  | Fachboden für Aktenregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm, Für eine Fachlast von 60 kg, Ausgestattet mit Anschlagkante und Sicherheitskantung, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

| | | |
|--------|---|--|
| 868419 |  | Pfosten für Anbauregal, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 953347 |  | Fachteiler, Freistehend, Passend für 25 mm Bodenkantungshöhe, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 146193 |  | Miniwagen, Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Mit 2 Drahtkörbe, 1 Drahtboden, Mit Gummi-Bereifung |
| 528204 |  | Rolltritt, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau, Tritfläche Durchmesser 290 mm, Unterbau mit 3 Federrollen |
| 529925 |  | Leichte Büro-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podesthöhe 0,85 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, aus Aluminium |
| 551468 |  | Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraffliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg |