

## Saugheber

vertikale Traglast 100 kg, 3 Saugschale(n) mit Ø 120 mm, Körper aus Aluminium, Lieferumfang 2er Set im Koffer



Artikelnummer: 891192



## Saugheber

### mit 3 Saugschalen

Saugheber

- vertikale Traglast 100 kg
- geeignet für große Bleche und Scheiben
- 3 Saugschale(n) mit Ø 120 mm
- Körper aus Aluminium
- Lieferumfang 2er Set im Koffer

### Technische Details

|                                 |                           |                        |           |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|
| Hebegerät                       | Hebezeug                  | Durchmesser Saugschale | 120 mm    |
| Hebezeugtyp                     | Plattenheber              | Saugschalen Anzahl     | 3 Stück   |
| Plattenhebertyp                 | Saugheber                 | Material               | Aluminium |
| Set                             | 2er Set                   | Lieferumfang           | im Koffer |
| vertikale Traglast              | 100 kg                    | Gewicht                | 4 kg      |
| geeignet für (Produkt/Material) | große Bleche und Scheiben |                        |           |

Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 221159 |  | Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, klar, mit UV-Filter, Ausstattung: Bügel und Nasenteil weich gepolstert                        |
| 221283 |  | Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße  |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm  |
| 224764 |  | Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub  |
| 510925 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm |