

Embouts de protection en plastique pour tubes ronds

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps de base en PVC souple.

Finition :

Corps de base noir.

Nota :

Dureté Shore 92 A.

Résistants aux UV.

ØD = diamètre extérieur des tubes sur lesquels vient s'adapter chaque embout.

Utilisation :

Les embouts servent à protéger les tubes des arêtes vives.


Plage de température :

Résistants au froid jusqu'à environ -15 °C en charge.

Montage :

Un léger chauffage à environ 40 °C simplifie le montage, augmente l'adhérence et permet de compenser des tolérances de tube plus importantes.

Dessins



Aperçu des articles

Embouts de protection en plastique pour tubes ronds

Référence	D	L
K2028.06	5,8-6,2	10
K2028.08	7,9-8,5	11
K2028.10	9,8-10,2	13
K2028.12	11,8-12,8	15
K2028.16	15,5-16,5	22,5
K2028.18	17,8-18,8	21
K2028.19	18,8-19,4	22
K2028.20	19,4-20,8	21,5
K2028.22	21,8-23	22
K2028.25	24,5-26	24
K2028.27	26,5-28	26

Embouts de protection en plastique pour tubes ronds

Aperçu des articles

Référence	D	L
K2028.28	27,5-29	25
K2028.30	29,5-31,5	26
K2028.32	31,5-33,5	26
K2028.34	33-35,5	26
K2028.38	37-39	27
K2028.40	39-41	26
K2028.42	41-43	26
K2028.43	42-44,5	26
K2028.45	44-46	26
K2028.48	47-49,5	27
K2028.50	48,5-51	27