



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2446 Rollschrank



Schubladenschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm), zentral verschließbar, mit Kugelauszug und Auszugssperre.

Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Schublade 25 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	150
Ladeflächenlänge (mm)	650
Ladeflächenbreite (mm)	550
Gesamtbreite (mm)	550
Gesamttiefe (mm)	650
Gesamthöhe (mm)	875
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	54
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	94032080
GTIN	4017976024462