

Artikelnummer	Artikelname
131215003	BLUE ELECTRIC - Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, 2-fach, fertig verdrahtet, Farbe: anthrazit

BLUE ELECTRIC - Aufputz Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose 2-fach, fertig verdrahtet, beide Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, waagrecht, Nennspannung 250V~, Nennstrom 16A, Schutzart IP44, Farbe: anthrazit



Technische Daten	131215003
Anschlussart	Steckklemme
Mit Signallampe	nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz	nein
Frequenz	50 50 Hz
Textfeld/Beschriftungsfläche	ja
Auswurfmechanismus	nein
Werkstoff	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom	250,00 A
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit	IK00
Transparent	nein
Mit Feinsicherung	nein
Mit Durchschleiffunktion	ja
Mit Funktionsbeleuchtung	nein
Mit Orientierungslicht	nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	0
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)	4
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Metallicfarbe	nein
Nennstrom	16,00 A
Nennspannung	250
Montageart	Aufputz
Farbe	anthrazit
Ausführung	Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Halogenfrei	ja
Abschließbar	nein
Mit Klappdeckel	ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Anzahl der Phasen	1
Mit Ein-/Ausschalter	nein
Für "erschwerete Bedingungen" (nach VDE)	ja
Verdrehter Zentraleinsatz	nein

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 29.02.2024

Technische Daten		131215003
Überspannungsschutz	nein	
Fehlerstromschutz	nein	
Isolierter Einbau	nein	
RAL-Nummer (ähnlich)	7024	
Gerätebreite	158,5 mm	
Gerätehöhe	78,0 mm	
Gerätetiefe	60,0 mm	
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Ausführung der Oberfläche	glänzend	
Aufdruck / Kennzeichnung	ohne	
Geeignet für Schutzart (IP)	IP44	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher	nein	
Anzahl der USB-A Ports	0	
Anzahl der USB-C Ports	0	
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater	nein	
Schutzkontakt	Erdungsclips	