

**Artikelnummer:** 125452

**Kurzbeschreibung:** ESD-etagewagen, 2 etages, 1000 x 600 mm, tot 600 kg, staal/hout, leisteengrijs



**Langbeschreibung:** ESD-etagewagen, 2 etages, versch. laadvlakken, tot 500/600 kg, staal/hout, leisteengrijs: De moderne ESD-tafelwagen heeft 2 legborden en kan lasten tot 500 of 600 kg dragen. Het model is gemaakt van staal/hout en is verkrijgbaar in leisteengrijs met verschillende laadvlakken. Deze ESD-wagen is de juiste keuze voor het vervoer van goederen waarbij permanente aarding nodig is. De op hout gebaseerde panelen voor de twee verdiepingen en het gepoedercoate metalen frame zijn elektrisch geleidend en voeren dus onmiddellijk statische elektrische ladingen uit de getransporteerde goederen af. De panelen zijn voorzien van een speciale coating. ESD-wagens worden gebruikt voor het vervoer van elektrische en computerapparatuur en worden gebruikt in ESD-beschermingszones. Andere kenmerken zijn hoogwaardige TPE ESD-banden van thermoplastisch elastomeer, die ook elektrisch geleidend zijn, voorzien zijn van precisiekogellagers en stil op een vlakke ondergrond lopen. Bovendien hebben de banden geen kriet en kunnen ze dus gebruikt worden zonder een stempel te drukken en zijn ze uitgerust met remmen. De tafels zijn verkrijgbaar in vier maten met een maximale belastbaarheid van 500 of 600 kg. Het hier gepresenteerde model is verkrijgbaar in leigrijs. <b>Laadruimte:</b>[ul]<li>2 legplanken met legborddiepte: 235, 867 of 276, 908 mm, 235, 867 of 276, 908 mm </li><li>Houten paneel in lichtgrijs</li><li>Afmetingen laadoppervlak: 850 x 500 mm</li><li>Draagvermogen bovenste laadruimte: 200 kg</li><li>Maximaal draagvermogen: 500 of 600 kg.</li>[ul]<b>Frameconstructie en banden:</b>[ul]<li>Schroef- en insteekconstructie</li><li>Duurzaam, gelast stalen frame</li><li>Materiaalframe: stalen buis, poedergecoat</li><li>Kleur: leisteengrijs RAL 7015</li><li>Met 2 vaste en 2 stuurwielen met rem en 2 vaste en 2 stuurwielen met rem.</li><li>Naven met precisiekogellagers met diepe groefkogellagers</li><li>Banden niet krietend</li><li>TPE-ESD-banden 125 x 32 mm, naaf met diepgroefkogellagers</li>[ul]<b>Doel:</b>[ul]<li>Voor flexibel transport in magazijnen en werkplaatsen</li><li>bijvoorbeeld voor het vervoer van elektronische componenten of computertechnologie</li>[ul]<b>Meer details:</b>[ul]<li>Elektrisch geleidend</li><li>Voldoet aan de Europese norm EN 1757-3.</li><li>Afmetingen: L 1040/1190/1190/1190/1390 x B 509/609/709/809 x H 867/908/908/908/908/908 mm.</li><li>Gewicht: respectievelijk 38, 47, 52 en 61 kg.</li><li>Gemaakt in Duitsland</li><li>10 jaar garantie</li>[ul]

