

Wanddosen Luftweichen mit Kupplungsdoesen NW 7,2

Werkstoffe: Körper: Kunststoff, Messing, Dichtungen: NBR
 Temperaturbereich: -10°C bis max. +50°C
 Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar

Typ mit 2 Kupplungsdoesen	Typ mit 3 Kupplungsdoesen	Eingangsgewinde oben
WDKDG 12 LW2 NW7	WDKDG 12 LW3 NW7	G 1/2"
WDKDG 34 LW2 NW7	WDKDG 34 LW3 NW7	G 3/4"



mit 2 Kupplungsdoesen



mit 3 Kupplungsdoesen

Multi-Link Verteilersystem

NW 7,2

Beschreibung: Druckluftverteilsystem komplett montiert mit einzeln schwenkbaren Standardkupplungen NW 7,2. Im Lieferumfang ist ein optional montierbarer Gewindeausgang (G 1/2") zur Verketten mehrerer Blöcke enthalten.

Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Zink, Dichtung: NBR
 Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Sicherheitskupplung max. +80°C)
 Betriebsdruck: 0 - 16 bar
 Medien: Druckluft

Typ	tatsächliche Nennweite	Innen-Gewinde	Beschreibung
mit Sicherheitskupplung eSafe als Abgang			
MLKDGSi 212	7,6	G 1/2"	2-fach Verteiler
MLKDGSi 312	7,6	G 1/2"	3-fach Verteiler
MLKDGSi 412	7,6	G 1/2"	4-fach Verteiler
MLKDGSi 512	7,6	G 1/2"	5-fach Verteiler
mit Innengewinde G1/2" als Abgang			
MLiG 212	---	G 1/2"	2-fach Verteiler
MLiG 312	---	G 1/2"	3-fach Verteiler
MLiG 412	---	G 1/2"	4-fach Verteiler
MLiG 512	---	G 1/2"	5-fach Verteiler
Erweiterungssegmente			
MLKDGSi REP	7,6	---	Erweiterungssegment mit 1x Sicherheitskupplung
MLiG REP	---	G 1/2"	Erweiterungssegment mit G 1/2" IG



mit Sicherheitskupplung



mit Innengewinde



Typ MLiG REP



Typ MLKDGSi REP

Y-Verteiler für Gartenschlauch-Schnellkupplungen

40 mm

Typ Eingang	Ausführung	Dichtung	Typ Eingang	Ausführung	Dichtung
G 3/4" (IG)		NBR	Schnellkupplung		NBR
GKY 34 MS	2 x Gartenschlauch Schnellkupplung, 1 x G 3/4" Innengewinde	GKOR	GKY GK	3 x Gartenschlauch-Schnellkupplungen	GKOR



Eingang G 3/4" (IG)



Eingang Schnellkupplung

Y-Verteiler mit Innengewinde & Kupplungsstecker

Typ	Typ	Gewinde
Messing	GARDENA	innen
WSY KSA 34 i	WSY KSA 34 iK	G 3/4" (iG)

