



Leírás:

30 literes ipari kanna zárással (biztonsági gyűrűvel), természetes színű, törésálló polietilénből (HD-PE)

- veszélyes anyagok szállítására alkalmas UN-engedéllyel
- kompakt forma - könnyen kezelhető, egymásra rakható
- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- élelmiszer-biztonságos, hőálló: -20 ° C és + 70 ° C között és biszfenol A (BPA) mentes
- az üzemanyaggal töltött kannák azonosításához (a GHS előírás és az ADR szerint) ajánljuk veszélyességi címkézési címkéinket Art.-No. 306100
- külön tartozék: Ablasshahn mit Csavaros zárósapka DIN 60/61 cikksz. 550500
- Jóváhagyás száma 3H1/Y1.9/180/--/A/PA-03/43263/AMO
- w = a töltőnyílás belső átmérője = 47 mm
- a = menet külső átmérője = DIN 60
- mé=mélység=230 mm szé=szélesség=288 mm ma=magasság=578 mm

Információk:

Cikk

Cikkszám	426501
GTIN	4007228426496
Vámtarifa	39233090
Csomagolási egység (PU)	2

szín	természetes
Térfogat L-ben	30
Súly (kg)	1,2
M x S x M (mm)	230 x 288 x 578

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	2
M x S x M (mm)	LAENGE KARTON x BREITE KARTON x HOEHE KARTON

KE bruttó tömege, kg	2,4
----------------------	------------

Paletta

Dobozok száma	15
Rétegek száma	3
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 1,884

Kartonok száma rétegenként	5
Súly (kg)	56,0