

Datenblatt Artikel 451350

Aluminium-ECO-Box 93 L

silber, 385x775x375 mm

- korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- trotz Ihrer Leichtigkeit sind sie durch rundumlaufende Verstärkungssicken äußerst formstabil (Wand- und Eckverstärkung)
- stabile Hebelspannverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloß, Plombenverschluß und zur Montage von Zylinderschlössern
- kunststoffummantelte Sicherheits-Klapphandgriffe für den bequemen Transport
- die umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor äußeren Einflüssen wie z.B. Staub und Spritzwasser
- Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- aus 0,8 mm starkem Aluminium / massives Bodenprofil
- separates Zubehör: Räderset
- mit 2 Griffen / Tragkraft 40 kg
- weitere Größen und Varianten stehen auf Anfrage zur Verfügung (ab 50 Stück sind Sonderanfertigungen möglich)



Mindest.Best.	1
Breite Pal	0,8
Best.einheit	Stück
Btl in Karton	0
EAN	4007228451351
Länge Pal	1,2
Stück / Palette bzw Kiste	15
VE	1
Breite	775
netto Kg	4,57
Stück / Lage	3
brutto Kg	5,8
Volumen L	93
Zolltarif	76129080
Höhe Pal	2,025
Farbe	silber
Höhe	375
Kartons pro Lage	3
Tiefe	385
Volumen m3	0
Bruttogewicht VE Kg	4,57
Brutto Gewicht Pal Kg	88,55
Lagen	5
Summe Kartons	15