

## Aktenvernichter BÜRORING

# BR210S - 3,9 mm

Datenschutz beginnt am Schreibtisch. Der kompakte Papier-Aktenvernichter schreddert personalisierte Werbung, Korrespondenz aller Art, Quittungen und Zahlbelege zuverlässig und sicher.

### Produktinformationen

- Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
- Die gehärteten Stahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
- Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung.
- Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus durch das intelligente Energiemanagement.



### Technische Daten

<b>Artikel-Nr.:</b>	BRG428112	<b>Eingabebreite:</b>	225 mm
<b>EAN</b>	4026631060370	<b>Behälter-/Auffangvolumen:</b>	20 l
<b>Anwendungsbereich:</b>	Privat / kleines Büro	<b>Geräuschpegel (Leerlauf):</b>	ca. 55-60dB(A)
<b>Schnittart:</b>	Streifenschnitt	<b>Breite x Tiefe x Höhe:</b>	366 x 258 x 415 mm
<b>Schnittbreite:</b>	3,9 mm	<b>Gewicht:</b>	4 kg
<b>Sicherheitsstufe (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):</b>	E-2 P-2 T-2	<b>Farbe:</b>	weiss
<b>Schnittleistung in Blatt 80g/m²:</b>	10 - 12	<b>Schnittgut:</b>	Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarte
<b>Schnittgeschwindigkeit:</b>	44 mm/s	<b>Schutzklasse DIN 66399:</b>	1 - gering
<b>Durchsatzleistung Papier:</b>	10		
<b>Leistungsaufnahme:</b>	160 W		
<b>Spannung / Frequenz:</b>	215-240 V / 50-60 Hz		