

## Edelstahl-Etagenwagen

Traglast 100 kg, mit 3 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 825 x 500  
mm, Etage(n) aus Edelstahl mit  
Abrollrand, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 272198






### Edelstahl-Etagenwagen

- Traglast 100 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 825 x 500 mm
- Höhe x Länge x Breite 965 x 910 x 590 mm
- Etage(n) aus Edelstahl mit Abrollrand
- Edelstahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Gehäuse aus Polypropylen
- Naben mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Gehäuse rostfrei
- Radanordnung rechteckig
- gemäß ISO 9223
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie

Transportgerät	Transportwagen	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Wagentyp	Etagenwagen	Etagenausrichtung	gerade
Material	Edelstahl	Höhe	965 mm
Traglast	100 kg	Länge	910 mm
Ladeflächenlänge	825 mm	Breite	590 mm
Ladeflächenbreite	500 mm	Aufbauten	keine
Etagen Anzahl	3 Stück	Schiebebügel	2 Stück
Etagenabstand	280 mm	klappbar	nein
Material Plattform	Edelstahl	Radausstattung	rostfrei
Plattform Ausstattung	Abrollrand	Radanordnung	rechteckig
Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Bereifung	TPE	Garantie	5 Jahre
Rad-Ø	125 mm	Zertifizierung	gemäß ISO 9223
Radlager	Schwenklager	Gewicht	14,1 kg
Material Gehäuse (Rad)	Polypropylen		

## Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm