

## **VARIOfit** **Etagenwagen**

Traglast 200 kg, mit 3 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 410 x 610  
mm, Plattform aus Stahl, mit  
Winkelrahmen, Plattform geneigt, mit  
Leer, Maßlich auf Euronorm-Behälter  
abgestimmt, Gestell mit schlag- und  
kratzfester Pulverbeschichtung in  
RAL5010 Enzianblau, mit TPE-  
Bereifung

**Artikelnummer: 531524**



**VARIOfit**

**12**  
**YEARS**  
**WARRANTY**

## **VARIOfit Etagenwagen**

### **für Euronorm-Behälter**

Etagenwagen

- Traglast 200 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 410 x 610 mm
- Plattform aus Stahl, mit Winkelrahmen
- Plattform geneigt
- mit leer
- Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Höhe x Länge x Breite 1125 x 520 x 665 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	TPE
Wagentyp	Etagenwagen	Radlager	Kugellager
Traglast	200 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Euronorm	ja	elektrisch leitend	nein
Ladeflächenlänge	410 mm	Material	Stahlkonstruktion
Ladeflächenbreite	610 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Etagen Anzahl	3 Stück	Aufbauten	keine
Etagenausrichtung	geneigt	Wagen Ausstattung	leer
Höhe	1125 mm	klappbar	nein
Länge	520 mm	Radanordnung	rechteckig
Breite	665 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Etagentyp	offen	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Plattform	Stahl	Garantie	12 Jahre
Plattform Ausstattung	Winkelrahmen	Gewicht	33 kg
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen		

## Dazu passt auch ...

208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
505112		Hallenmarkeifarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
528958		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 554 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau