

Artikelnummer: 156777

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8001, fahrbar, absenkbar, Schublade, B 750 x T 700 x H 880 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8001, fahrbar, absenkbar, Schublade: Die Werkbank Serie 8001 ist fahrbar und absenkbar. Zudem verfügt die Werkbank Serie 8001 über eine Schublade und einen Ablageboden und ist in vielen Breiten erhältlich. In dieser Ausführung ist die Werkbank Serie 8001 sowohl fahrbar wie auch absenkbar. Dabei bietet die Werkbank eine zusätzliche Schublade sowie einen Stahlblech-Ablageboden. Mit einer Flächenlast von 1250 kg trägt die Werkbank schwere Lasten und bietet eine 40 mm Arbeitsplatte aus Buche-Massiv. Bei einem ausgefahrenen Fahrgestell liegt die Flächenlast bei 450 kg. Die Gestellfüsse aus Profi I-Stahlrohr schenken Stabilität. Das Fahrgestell dieser Werkbank Serie 8001 ist mit je zwei Bock- und Lenkrollen ausgestattet. Diese können über den rechts angebrachten Excenterhebel ein- und ausgeklappt werden. Die 150 mm hohe Schublade hat eine Tragkraft von 50 kg und wird mit einem lose beiliegenden Bügelgriff geliefert. Auch der 445 bzw. 620 mm hohe Stahlblech-Ablageboden bietet zusätzlichen Stauraum. Die Werkbank Serie 8001 ist in den Breiten 750, 1000, 1250, 1500 und 2000 mm bestellbar. Die Werkbank wird fertig montiert geliefert. Weitere Details: Fahrbar Absenkbar Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, welches über einen Excenterhebel (rechts) ein- und ausgeklappt werden kann (Excenterhebel in beiden Positionen senkrecht) Mit Schublade: 1 x 150 mm Tragkraft Schublade: 50 kg Mit Bügelgriff/Schiebebügel (lose beiliegend) Stahlblech-Ablageboden, Fachhöhe 445/620 mm Flächenlast: max. 1250 kg Flächenlast bei ausgefahrenem Fahrgestell: max. 450 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 mm Breite: wahlweise 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm Höhe: 880 mm



EAN/GTIN: 4040376994073