

Artikelnummer: 305135

Kurzbeschreibung: Stationärer Hubtisch
TASHT2T

Langbeschreibung: Stationäre Hubtische TASHT mit Tandemschere: Stationäre Hubtische der Reihe TASHT können sowohl direkt auf dem Fußboden montiert, als auch in diesen eingelassen werden. In den Boden eingelassen ist er eine platzsparende Variante. Stationäre Hubtische werden hauptsächlich zur Verladung oder Bestückung in Lagern, Speditionen oder in Industriebetrieben eingesetzt. Die elektrischen Dreifachscheren-Hubtische der TASHT-Serie haben eine maximale Tischhöhe von 3000 mm und eine Tragfähigkeit bis 8000 kg. Die Netzspannung bei den Hubtischen beträgt 380 V. Die Tische sind ausgestattet mit einem externen Bedienteil mit einer Zuleitung von ca. 3 m. Es ist nach IP65 gekapselt und mit einem Notaus ausgestattet. Stufenlose, hydraulische Höhenverstellung externes Bedienteil mit ca. 3 m Zuleitung hochwertige Pulverbeschichtung stabile Scherenverstreben umlaufender Schutzrahmen Hubmotor: 2,2 kW Netzspannung (V/A): 380/16 Modell TASHT2T Tragfähigkeit: 2000 kg Hubbereich (h): 205 - 990 mm Hubgeschwindigkeit: 15 - 25 mm/s Plattformgröße (lxb): 2500 x 820 mm Gesamtmaß (lxbxh): 2500 x 820 x 205 mm Gewicht: 265 kg Modell TASHT4T Tragfähigkeit: 4000 kg Hubbereich (h): 230 - 990 mm Hubgeschwindigkeit: 20 - 25 mm/s Plattformgröße (lxb): 2500 x 850 mm Gesamtmaß (lxbxh): 2500 x 850 x 230 mm Gewicht: 360 kg Modell TASHT8T Tragfähigkeit: 8000 kg Hubbereich (h): 240 - 1050 mm Hubgeschwindigkeit: 10 - 15 mm/s Plattformgröße (lxb): 3000 x 1200 mm Gesamtmaß (lxbxh): 3000 x 1200 x 240 mm Gewicht: 705 kg



EAN/GTIN: 4260151125892