


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 22501 Paletten-Fahrgestell



Für Flachplatten und Gitterboxen. Flachstahlrahmen mit Unterzügen, ohne Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Der umlaufende Rahmen nimmt Paletten und Gitterboxen sicher auf, da die Auflageprofile 20 mm abgesenkt sind. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	500
Ladeflächenlänge (mm)	1230
Ladeflächenbreite (mm)	820
Ladeflächenhöhe (mm)	216
Gesamtlänge (mm)	1240
Gesamtbreite (mm)	830
Gesamthöhe (mm)	238
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Ausführung	für Euro-Paletten
Gewicht (kg)	29
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976495002