

bac sur roulettes

rolltainer®

force 500 kg, hauteur x longueur x largeur 1830 x 815 x 682 mm, hauteur utile 1650 mm, rehausses : 3 parois (grillagées), structure en acier galvanisé en bleu, plateforme en polyéthylène haute pression en semblable à RAL5010 bleu gentiane, avec bandage polypropylène



Numéro d'article: 220020



Roll-conteneur rolltainer®

avec plateau en plastique

bac sur roulettes

- force 500 kg
- hauteur x longueur x largeur 1830 x 815 x 682 mm
- hauteur utile 1650 mm
- rehausses : 3 parois (grillagées)
- Dimensions adaptées aux bacs norme Europe
- structure en acier galvanisé en bleu
- plateforme en polyéthylène haute pression en semblable à RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Ø de roue 108 mm
- avec bandage polypropylène
- instruction de montage : la paroi arrière est montée à l'extérieur

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couleur de la plateforme	semblable à RAL5010 bleu gentiane
type de chariot	bac sur roulettes	matériau de châssis	acier
rehausses	3 parois (grillagées)	surface de châssis	galvanisé
charge	500 kg	emboîtable	non
hauteur	1830 mm	Ø de roue	108 mm
longueur	815 mm	pneumatique	polypropylène
largeur	682 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes/2 fixes
hauteur utile	1650 mm	norme européenne	oui
plateforme	ajourés	instruction de montage	la paroi arrière est montée à l'extérieur
matériau de plateforme	polyéthylène haute pression	Poids	28,5 kg

Accessoires

244000



plateau roulant, force 500 kg, longueur x largeur 682 x 815 mm, en plastique, coloris semblable à RAL5010 bleu gentiane, avec bandage polypropylène