

élément de rehausse pour établi

hauteur x largeur x profondeur 1380 x 1500 x 1500 mm, force 100 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, équipement : 1 kit de fixation avec 4 montants modulaires, 3 plaques perforées, 1 tablette supérieure, 1 rail de maintien pour bacs à bec, 1 corbeille à courrier en métal inclinable, 1 chariot pour cartonnages, 1 support pour écran plat, 1 paire de potences, 2 rails de guidage, 1 chariot à mousquetons, 1 lampe



Numéro d'article: 231000



élément de rehausse pour établi

- hauteur x largeur x profondeur 1380 x 1500 x 1500 mm
- force 100 kg
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- équipement : 1 kit de fixation avec 4 montants modulaires, 3 plaques perforées, 1 tablette supérieure, 1 rail de maintien pour bacs à bec, 1 corbeille à courrier en métal inclinable, 1 chariot pour cartonnages, 1 support pour écran plat, 1 paire de potences, 2 rails de guidage,



1 chariot à mousquetons, 1 lampe




- panneau hauteur x largeur 450 x 665 mm
- écartement des trous 38 mm, dimensions des trous 10x10 mm
- corbeille à courrier largeur x profondeur 665 x 300 mm, tablette supérieure largeur x profondeur 750 x 300 mm
- bloc tiroirs largeur x profondeur 665 x 300 mm
- rail longueur 750 mm
- potence hauteur x profondeur 300 x 550 mm
- lampe avec interrupteur marche/arrêt, câble avec fiche
- 5 années de garantie
- Produit livré démonté/partiellement monté
- instruction de montage : kit de fixation sous le plan de travail, les montants modulaires sont vissés à l'aide de coulisseaux (pas de vissage sur le plan de travail)

Détails techniques

type de meuble	table	profondeur des tablettes	300 mm
type de table	accessoires	largeur de l'étagère	750 mm
pour type de table	établi	profondeur de l'étagère	300 mm
hauteur	1380 mm	largeur du bloc tiroirs	665 mm
largeur	1500 mm	profondeur du bloc tiroirs	300 mm
profondeur	1500 mm	longueur du rail	750 mm
charge	100 kg	hauteur de la potence	300 mm
matériau	acier	profondeur de la potence	550 mm
surface	finition peinture époxy	largeur de la lampe	590 mm
couleur	gris clair // RAL7035	équipement lampe	interrupteur marche/arrêt, câble avec fiche
équipement montage	1 kit de fixation avec 4 montants modulaires, 3 plaques perforées, 1 tablette supérieure, 1 rail de maintien pour bacs à bec, 1	instruction de montage	kit de fixation sous le plan de travail, les montants modulaires sont vissés à l'aide de coulisseaux (pas de vissage sur le plan)
Hauteur du panneau	450 mm	livraison	démonté/partiellement monté
largeur de plaque	665 mm	garantie	5 années
écartement des trous	38 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE88847982
taille de trou	10x10 mm	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
surface de plaque	a. revêt. mélaminé	Poids	20 kg
largeur de la corbeille à courri	665 mm		

Cela s'adapte aussi ...

149865		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 100 x 100 mm, en polypropylène en rouge
184411		tapis antifatigue, marchandise au mètre, hauteur x largeur 12 x 600 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface martelée coloris noir, résistant à l'usure

195726		<p>étau parallèle, largeur du mors 140 mm, Ouverture de serrage 180 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu</p>
225020		<p>bloc à tiroirs, hauteur x largeur x profondeur 525 x 300 x 135 mm, 10 tiroir(s), tiroirs en blanc translucide</p>
508821		<p>siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir</p>