

Enveloppe chauffante

Convient pour fût 120 litres, couche extérieure en nylon coloris argent, couche intérieure en fibre de verre, puissance 1050 W, équipé de avec régulateur de température analogique



Numéro d'article: 271862

Enveloppe chauffante

- Convient pour fût 120 litres
- couche extérieure en nylon coloris argent, couche intérieure en fibre de verre
- hauteur x largeur x profondeur 440 x 1650 x 100 mm
- câble longueur 5 m
- puissance 1050 W
- température jusqu'à 160 °C
- équipé de avec régulateur de température analogique
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- Approprié homologué selon les directives UE 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE

Détails techniques

type de récipient	Accessoires	longueur de câble	5 m
pour capacité	120 l	puissance	1050 W
pour fût	fût 120 litres	température jusqu'à	160 °C
matériau couche extérieure	nylon	alimentation	240 V

matériau couche intérieure	fibre de verre	équipement accessoires	régulateur de température (analogique)
couleur	argent	indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
hauteur	440 mm	homologation	homologué selon les directives UE 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE
largeur	1 650 mm	Poids	5 kg
profondeur	100 mm		