

## Kühltisch KTM 105

Umluftkühltisch mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der Maschinenblende. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) eingebracht werden. Für eine optimale Luftführung im Kühltisch befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Arbeitsplatte allseits abgekantet, nicht abnehmbar. Ideal als Zusatzgerät oder für kleine Küchen.

Artikel-Nr.: 343005  
GTIN: 4059395002980



### Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- Pro Tür ein Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- Türanschlag rechts
- Herausnehmbarer Fettfilter
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Kühltisch
<b>Produktgruppe</b>	A
<b>Herstellerkennung</b>	KTM 105
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	438 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	875 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Kapazität der Türen</b>	GN 1/1

Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,1 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	42 kg
Serienzubehör	Pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß, 1 Paar kippsichere Auflageschienen und 1 Bodenrost
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	45 g

## Energiedaten

Bruttoinhalt	109 l
Nutzzinhalt Kühlung	73 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	675 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	34
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	390838
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflageschienenpaar KTM Serie, Saladette  
 Auflageschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355  
 GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

Rost 530x335mm  
 GTIN: 4059395094053

Artikel-Nr.: 823611

Bodenrost KTM-Serie und Saladetten

**Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten**  
GTIN: 4059395093452

**Artikel-Nr.: 808941**

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**  
GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)