

Tiefkühltruhe Edelstahldeckel KBS 57 CNS

In der Gastronomie und Hotellerie sind neben Tiefkühlschränken vor allem Tiefkühltruhen ein ideales Gerät um tiefgekühlte Lebensmittel wie Fleisch, Gemüse und Suppen zu lagern und über einen längeren Zeitraum haltbar zu machen. Mit unserer Tiefkühltruhe KBS 56 CNS erhalten Sie eine Kühltruhe mit 473 Liter Bruttoinhalt und einen Temperaturbereich von -18°C bis -24°C. Die energiesparende Isolierung mit einer Wandstärke von 70 Millimeter gewährleistet in der Tiefkühltruhe eine konstante Temperatur. Die eingebaute Temperaturwarnleuchte, die Betriebsleuchte, eine elektronische Steuerung und die im geschäumten Edelstahl-Hebedeckel eingebaute Innenbeleuchtung sind nur weitere Highlights unserer Tiefkühltruhen. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.

Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering.



Artikel-Nr.: 916058
GTIN: 4059395052664



Produktvorteile:

- Abschließbarer CNS-Hebedeckel
- Innenraumbeleuchtung im Deckel
- Betriebsleuchte
- Temperaturwarnleuchte
- Frontseitig digitale Temperaturanzeige
- Frontseitig manuelles Thermostat
- Frontseitiger Tauwasserablauf
- Stabiler Griff mit Schloss vormontiert
- Stille Kühlung
- Wandstärke Isolierung 70 mm
- Dichtung servicefreundlich wechselbar
- Einfache Reinigung durch gerundete Ecken im Innenraum

Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühltruhe
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	KBS 57 CNS
Abmessungen außen:	
Breite	1530 mm
Tiefe	750 mm
Höhe	840 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Hebedeckel
Temperaturbereich von	-18 °C
Temperaturbereich bis	-24 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Aluminium gehämmert
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,125 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	84 kg
Serienzubehör	4 Körbe, Schloss
SWS	Ja
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Stille


Abtauung
Wandstärke Isolierung
Kältemittel

Manuell
70 mm
R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse D
Luftschallemission 50 dB
Bruttoinhalt 473 l
Nutzinhalt Tiefkühlung 459 l
Energieverbrauch im Jahr 282 kWh
Energieeffizienzklasse E
Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
Energieeffizienzindex EEI 100
Klimaklasse T (+16 °C bis +43 °C UT)
Lichtquellenart LED
Licht-Energieeffizienzklasse G
EPREL Registrierungsnummer 1942505
EU-Label Verordnung 2019/2016

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2019 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2016 für Energieverbrauchskennzeichnung Kühlgeräte, ausgenommen Weinlagerschränke



Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Korb KBS 36, 46, 56 und 66

Korb für Tiefkühltruhe KBS 36, 46, 56 und 66

GTIN: 4059395084122

Artikel-Nr.: 102035016

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de