



## PRALINENKÜHLSCHRANK P 600

friulinox by KBS Edelstahl Pralinenkühlschrank für Backblechmaß EN 600 x 400

Artikel-Nr.: 110603



©KBS Kältetechnik GmbH

<b>Breite</b>	740 mm
<b>Tiefe</b>	730 mm
<b>Höhe</b>	2070 mm
<b>Temperaturbereich von</b>	10 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	18 °C
<b>und RF</b>	60 %
<b>bei UT</b>	43 °C
<b>Bruttoinhalt</b>	600,0 l
<b>Anschlusswert</b>	230 Volt
<b>Anschlusswert</b>	496 Watt
<b>Aussenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	ja
<b>Automatische Abtauung</b>	ja
<b>Kältemittel</b>	R 134 a
<b>Kälteleistung</b>	307 W
<b>Serienzubehör</b>	20 Paar Auflageschienen für die Aufnahme von 600 x 400 mm Bäckereibleche
<b>Wandstärke Isolierung</b>	70 mm
<b>Klimaklasse</b>	N
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts, , wechselbar mit Kit
<b>Bruttogewicht</b>	161 Kg

### Katalogtext

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- Microprozessorsteuerung
- Selbstdiagnose und Überwachungsfunktion
- HACCP geeignet inklusive RS 485 Schnittstelle
- CNS 18/10 dreiseitig
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Türüberwachung mit Warnsignal
- Kondensatortemperaturüberwachung
- Monoblocksystem
- Verdampferfreier Innenraum
- Umluftkühlung
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation

- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- 70 mm Energiespar-Isolierung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Backblechmaß EN 600 x 400
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar mit Umbaukit
- Klappbare Maschinenfachblende
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 150 mm bis 200 mm

### **Sonderzubehör gegen Mehrpreis**

Umbausatz Kit für linksanschlag  
Umbausatz Kit für linksanschlag  
Artikel-Nr.: 930096

L- Schienen für BKU/BTKU600 / 611/ P600 /P600G  
L-Schienenpaar Edelstahl  
Artikel-Nr.: 990332

Umbauarbeiten für Linksanschlag  
Artikel-Nr.: 58