



Product data sheet

Art nr.: 2446 Verrijdbare kast

Transportmiddelen



Schuifladekast (B x H x D: 500 x 600 x 600 mm) centraal afsluitbaar met kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging. Werkblad van sandwichplaat 19 mm dik, met 3-zijdige opstaande rand 80 mm hoog. Gepoedercoat, kast grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. Draagvermogen per schuiflade 25 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	150
laadvlak lengte (mm)	650
laadvlak breedte (mm)	550
Totale breedte (mm)	550
Totale diepte (mm)	650
Totale hoogte (mm)	875
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	54
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	94032080
GTIN	4017976024462