

Artikelnummer: 129843

Kurzbeschreibung: Tischwagen 1 Ladefläche, 1000 x 700 mm, Tragkraft 500 kg, für Produktion und Werkstatt

Langbeschreibung: Tischwagen 1 Ladefläche, 1000 x 700 mm, Tragkraft 500 kg, für Produktion und Werkstatt: Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummi-Bereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Rahmen aus Winkelstahl (40/40/3 mm). Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL5010).
Ladefläche: 1000 x 700 mm

Etagenhöhe: 920 mm

Schiebegriffhöhe: 890 mm

Rad a'Ëœ: 200 mm

43 kg

EAN/GTIN: 4250448501607



Au ssenma ss: 1150 x 700 mm

Tragkraft: 500 kg

Eigengewicht: