

Artikelnummer: 308632

Kurzbeschreibung: Bürowagen mit Seitenwänden, 1000 x 500 mm, Tragkraft 150 kg

Langbeschreibung: Bürowagen mit Seitenwänden, 1000 x 500 mm, Tragkraft 150 kg: Der handliche Etagenwagen ist besonders für den Büro- und Verwaltungsbereich geeignet. Akten und Schriftgut lassen sich griffbereit ablegen, aufbewahren und transportieren. Die Etagenböden sind fest eingietet und nicht herausnehmbar. Räder mit spurloser Bereifung. Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm) Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung und Rollenlager, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3, Bockrollen (nicht drehbar) mit grauer Vollgummibereifung und Rollenlager Gehäuse verzinkt Ladeflächen und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit weißem Dekor Rahmen aus Winkelstahl (30/30/3 mm) Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035) Ladefläche: B 1000 x T 500 mm



Außenmaße: B 1180 x T 500 mm

Gesamthöhe: 1070 mm

Schiebegriffhöhe: 930 mm

Etagenhöhe: 190/550/920 mm

Tragkraft: 150 kg

Eigengewicht: 42 kg

Rad a'Ëœ: 125 mm

EAN/GTIN: 4250448506022