


## Broszura informacyjna

# 28 81 280

## Szczypce płaskie montażowe

Z profilem poprzecznym

DIN ISO 5745



- Do prac montażowych i regulacyjnych w trudno dostępnych miejscach dzięki kompaktowej konstrukcji i dużej długości
- Półokrągłe, wąskie końcówki zapewniają optymalny dostęp do głęboko umieszczonych elementów
- Do bezpiecznego i pewnego chwytania, trzymania i prowadzenia małych rur mosiężnych, śrub i przewodów oraz innych elementów okrągłych dzięki frezowanym rowkom o gładkiej powierzchni
- Ząbkowana powierzchnia kształtowa do chwytania elementów okrągłych
- Przeznaczone zwłaszcza do prac w branży motoryzacyjnej (np. w komorze silnika), do prac montażowych oraz w sektorze budowy maszyn
- Zwarte i wytrzymałe narzędzie
- Stal specjalna narzędziowa, kuta, hartowana olejowo

### Ogólna

Nr art.	28 81 280
EAN	4003773079422
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	235 g
Wymiary	280 x 55 x 14 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

### Atrybuty techniczne

Grubość szczęki (złącze) (T1)	9,0 mm
Szerokość końcówki (W4)	2,5 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Długość szczęki (L3)	70,0 mm
Szerokość główki (W3)	20,0 mm
Długość powierzchni chwytającej (L4)	20 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

