

Información sobre productos


44 31 J22

Alicate para arandelas

Para arandelas interiores en taladros

En ángulo de 45°

- Tipo sólido, forjado
- Puntas antideslizantes de gran estabilidad
- En referencia a DIN 5256 C y DIN 5256 D, pero en ángulo de 45°
- Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite



Información general

Núm. de artículo	44 31 J22
EAN	4003773066965
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	140 g
Dimensiones	180 x 48 x 18 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad para arandelas interiores	Ø 19 – 60 mm
Puntas (diámetro)	Ø 1,8 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

