

## Productinformatie

**67 05 200**

### Kracht-voorsnijtang

DIN ISO 5748

- Met snijkanten voor zachte, harde draad en pianodraad
- Hoge snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



#### Algemeen

Artikel-nr.	67 05 200
EAN	4003773017943
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	361 g
Afmetingen	200 x 53 x 22 mm
Norm	DIN ISO 5748
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

#### Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 5 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,8 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 3,0 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 2,5 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

