

## Informazione prodotto

# 70 06 180 T

## Tronchese laterale per meccanica

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- Pinza con anello di fissaggio isolante incorporato per agganciare una protezione anticaduta
- L'indispensabile tronchese laterale per un uso versatile
- Materiale di alta qualità e lavorazione precisa per una lunga durata
- Taglienti di precisione per filo metallico a bassa e alta resistenza
- Taglio pulito sulle punte dei taglienti, anche per filo di rame sottile
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
- Con testa stretta per l'impiego in luoghi di difficile accesso
- Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



⚡ 1000 V 




### Generico

Art. No.	70 06 180 T
EAN	4003773081470
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	isolante con manici rivestiti in materiali multicomponenti, collaudati VDE; con anello di fissaggio isolante incorporato per agganciare una protezione anticaduta
Peso	270 g
Dimensioni	180 x 57 x 29 mm
Norma	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

### Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 4,0 mm
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 3,0 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 2,5 mm
Protezione anticaduta	sì
collaudato VDE	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



taglio pulito sulle punte dei taglienti, anche per filo di rame sottile