

Information produit

70 26 160

Pince coupante de côté

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente
- Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie
- Tranchants de précision pour les matériaux tendres
- Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- Sécurité certifiée VDE jusqu'à 1 000 Volts
- Avec tranchant allongé
- Avec petit biseau
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Informations générales

Réf.	70 26 160
EAN	4003773018223
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
Poids	216 g
Dimensions	160 x 55 x 20 mm
Norme	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 4,0 mm
Certifié VDE	oui

Sous réserve de toute modification technique et erreur.