

Información sobre productos

83 30 005

Llave para tubos en forma de S

DIN 5234

- Boca delgada, en forma de S
- Boca con dentado en sentido opuesto
- Dientes templados adicionalmente por inducción
- Tres puntos de agarre en tubos, con sistema autoblocante
- Diseño de mango en forma de doble T
- Tuerca de ajuste imperdible
- Recubierta de pintura pulverizada roja, mordazas planas brillantes
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general

Núm. de artículo	83 30 005
EAN	4003773025221
Alicate	recubierto de pintura pulverizada, rojo
Peso	472 g
Dimensiones	245 x 41 x 18 mm
Norma	DIN 5234
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de apertura	35 mm
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 1 1/2 pulgadas
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 35 mm
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	35 mm
Diámetro interior pulgadas	Ø 1/2 pulgadas

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

