

## stumpf armoire universelle

hauteur x largeur x profondeur 900 x 1000 x 500 mm, 2 niveaux avec tablette en acier, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 118240



## stumpf Armoire à portes battantes

armoire universelle

- hauteur x largeur x profondeur 900 x 1000 x 500 mm
- force par plateau 80 kg
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- 2 niveau(x) avec tablette en acier
- réglable par pas de 25 mm
- porte à double battant
- ouverture via poignée tournante
- Mécanisme de fermeture 3 points
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de corps	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire universelle	surface de face avant	finition peinture époxy
type de porte	porte à double battant	verrouillable	oui
hauteur	900 mm	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
largeur	1000 mm	tablette réglable au pas	25 mm
profondeur	500 mm	surface de tablette	galvanisé
équipement armoire	tablettes	cloison de séparation médiante	non
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	blocage d'extension	oui
type tablette/niveau	tablette en acier	angle d'ouverture de porte	180 °
charge tablette	80 kg	poignée	poignée tournante
tablettes extractibles	2 pièce	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	garantie	5 années
couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010	Poids	48 kg