


bott **kast met geperforeerde** **platen** **cubio**

hoogte x breedte x diepte 800 x 800 x 650 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs



Artikelnummer: 126024

bott **Systeemkast cubio**

kast met geperforeerde platen



- hoogte x breedte x diepte 800 x 800 x 650 mm
- constructie van plaatstaal
- dubbele openslaande deur met perforaties
- deuren binnen met perforatie
- deuropeningshoek 180 °
- 2 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 160 kg
- met draaigreep
- afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

| | | | |
|------------|-------------|-----------------|------------------|
| meubeltype | kast | oppervlak romp | m. poedercoating |
| type kast | systeemkast | oppervlak front | m. poedercoating |

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------------|
| type deur | dubbele openslaande deur met perforaties | sluitsysteem | 5-punts sluitsysteem |
| hoogte | 800 mm | oppervlak legbord | verzinkt |
| breedte | 800 mm | afsluitbaar | ja |
| diepte | 650 mm | scheidingswand | nee |
| kast uitrusting | legborden | materiaal | plaatstaal |
| legbord-/niveautype | Stalen bodem | openingshoek deur | 180 ° |
| legborden / schappen aantal | 2 stuks | greep | draaigreep |
| draagvermogen legbord | 160 kg | verrijdbaar | nee |
| kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 | gewicht | 56,4 kg |
| kleur voorkant | antracietgrijs // RAL7016 | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 125782 |  | oplegelement kast, met afrolrand aan 4 zijden, hoogte x breedte x diepte 15 x 800 x 650 mm |
| 125785 |  | uittrekbaar legbord voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 50 x 800 x 650 mm, voor een vaklast van 100 kg, met lade voor normale belastingen, van staal in RAL7035 lichtgrijs |
| 126052 |  | Stalen bodem voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 25 x 800 x 650 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 126061 |  | Stalen bodem voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 25 x 800 x 650 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 126066 |  | inlegbodem voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 64 x 800 x 650 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs |
| 126084 |  | lade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 125 x 800 x 650 mm, lade voor normale belastingen, in RAL7035 lichtgrijs |
| 126088 |  | lade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 175 x 800 x 650 mm, lade voor normale belastingen, in RAL7035 lichtgrijs |
| 126094 |  | binnenlade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 125 x 800 x 650 mm, lade voor zware lasten, in RAL7035 lichtgrijs |
| 126096 |  | binnenlade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 175 x 800 x 650 mm, lade voor zware lasten, in RAL7035 lichtgrijs |
| 126242 |  | onderrijdsokkel voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 100 x 800 x 650 mm |
| 126276 |  | antislipmat, hoogte x breedte x diepte 2,5 x 675 x 525 mm, voor kast breedte x diepte 800 x 650 mm |

