

BS-ROLLEN

wiel

draagvermogen 90 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 100 x 27 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof

Artikelnummer: 139675



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Apparaatwielen

Wiel

wiel

- draagvermogen 90 kg
- met kunststof-banden
- diameter x breedte 100 x 27 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	wiellager	glijlager
roltype	apparatenwiel	elektrisch geleidend	nee
bouwmodel	wiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	90 kg	naaflengte	32 mm
banden	kunststof	wielbreedte	27 mm
wiel-ø	100 mm	kleur velg	wit
materiaal velg	kunststof	gewicht	0,087 kg

