

Hymer industriële ladder 6026

trap eenzijdig, 7 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 1,6 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, balklengte 2,45 m, van aluminium

Artikelnummer: 147664



HYMER



Hymer Industriële trapladder 6026

Uitvoering D, A, CH, F

industriële ladder

- landen-uitvoering D, A, CH, F
- trap eenzijdig
- 7 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- standhoogte 1,6 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm
- Voor een werkhoogte tot ca. 3,1 m
- reikhoogte 3,6 m
- diepte trede 80 mm
- balklengte 2,45 m
- trede-boomverbinding 8-voudig geniet
- veilig in gebruik door D-boom-concept voor extra stabiliteit
- met praktische bak en emmerhaak





- antislip laddervoeten aan het balkeinde
- van aluminium
- opgesteld hoogte x breedte 2250 x 550 mm
- gewicht 9,4 kg
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	breedte	550 mm
laddertype	industriële ladder	in-/uitklapbaar	ja
land	uitvoering D, A, CH, F	verrijdbaar	nee
materiaal	aluminium	sport-/dwarsverbinding	8-voudig geniet
gebruik	eezijdig	veiligheidsuitrusting ladder	D-boom-concept voor extra stabiliteit
lengte paal	2,45 m	veiligheidsbeugel	nee
breedte sokkel	250 mm	spreidbeveiliging	nee
diepte sokkel	250 mm	ladder uitvoering	tweedelig
werkhoogte	3,1 m	ladder uitrusting	bak en emmerhaak
	3,6 m	opbergbak	ja
treden aantal	7	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	onderbouw	antislip laddervoeten
diepte trede	80 mm	garantie	10 jaar
hoogte	2250 mm	gewicht	9,4 kg

Gerelateerde Producten

147605		reserveonderdeel, voor industriële ladder
147610		reserveonderdeel, voor trapladder

Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit

528920



afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m², van vlies/PE