

Rollcart kastwagen

draagvermogen 600 kg, laadvlak
lengte x breedte 980 x 700 mm,
platform van hout, 3 wanden
(draadgaas) met deur, cilinderslot,
onderstel in RAL5010 gentiaanblauw,
met TPE-banden

Artikelnummer: 158232



Rollcart Kastwagen met draadgaas wanden

kastwagen

- draagvermogen 600 kg
- hoogte x lengte x breedte 1800 x 1150 x 750 mm
- laadvlak lengte x breedte 980 x 700 mm
- platform van hout
- 3 wanden (draadgaas) met deur, cilinderslot
- onderstel in RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staalconstructie
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- zwenkwielen met rem
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3



Technische details

transporttoestel	transportwagen	type deur	dubbele vleugel deur
type wagen	kastwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
materiaal	staal	banden	TPE
draagvermogen	600 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
lengte laadvlak	980 mm	diameter wiel	200 mm
breedte laadvlak	700 mm	wiellager	groefkogellager
hoogte	1800 mm	elektrisch geleidend	nee
lengte	1150 mm	wielstand	rechthoekig
breedte	750 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal platform	hout	norm	EN 1757-3 (rem)
wandtype	draadgaas wand	duwbeugel aantal	1 stuks
constructies	3 wanden (draadgaas) met deur, cilinderslot	gewicht	83 kg

Gerelateerde Producten

157957		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158240		legbord voor gaaswagen, lengte x breedte 965 x 695 mm, met houder, van hout in decor beuken
158403		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 600 kg, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158408		4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158412		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158417		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 200 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158422		wielenset, voor transportwagen, banden massief rubber, draagvermogen 1200 kg, wiel Ø x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar