

fetra handtrekwagen

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 1000 x 550 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippervlak, Waterdicht,
opbouwconstructies: 4 muren,
lengte wanden inhangbaar,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5007
briljantblauw, 4 wielen, wielen met
lucht-banden



fetra
Transportgeräte



Artikelnummer: 158803

fetra Handtrekwagen

met 4 wanden

handtrekwagen

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 550 mm
- hoogte x lengte x breedte 1192 x 1272 x 609 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippervlak, Waterdicht
- opbouwconstructies: 4 muren, lengte wanden inhangbaar
- draaischemelbesturing
- schaarwissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie
- met veiligheidsgreep met softgrip-bekleding
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw
- 4 wielen
- wielen met lucht-banden
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal platform	zeefdrukplaat
type wagen	handtrekwagen	oppervlak platform	antislip
draagvermogen	500 kg	platform uitvoering	Waterdicht
constructies	4 muren	wagen uitrusting	excl. uitrusting
constructies functie	lengte wanden inhangbaar	wielen aantal/soort	4 wielen
hoogte constructies	220-300 mm	banden	lucht
lengte laadvlak	1000 mm	wiellager	wiellager
breedte laadvlak	550 mm	wielstand	rechthoekig
materiaal	staal/hout	type rem	automatische rem
hoogte	1192 mm	rem functie	werkt op de voorwielen
sturing	draaischemelbesturing	oppervlak onderstel	m. poedercoating
dissel	schaardissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie	kleur	briljantblauw // RAL5007
veiligheidsgreep	ja	norm	EN 1757-3 (rem)
lengte	1272 mm	garantie	10 jaar
breedte	609 mm	gewicht	472 kg
euronorm	nee		