

## hufe staanderframe voor palletstelling GRAVIS

hoogte x diepte 2100 x 750 mm, van  
staal, met corrosiebeschermende  
zinklaag

Artikelnummer: 242260



staanderframe voor palletstelling



















- hoogte x diepte 2100 x 750 mm
- voorbereid voor een hoogteverstelling van de opslagniveaus per 70 mm
- van staal, met corrosiebeschermende zinklaag


### Technische details

meubeltype	stelling	raster voor hoogteverstelling	70 mm
stellingtype	palletstelling	materiaal	staal
onderdeel	staanderframe	profiel dikte	2 mm
stellingaccessoires	staanderframe	oppervlak	verzinkt
voor stellingtype	palletstelling	levering	gedemonteerd
hoogte	2100 mm	gewicht	22,58023 kg

diepte 750 mm

## Gerelateerde Producten

242222		ankerbout voor palletstelling, met corrosiebeschermende zinklaag
242223		Dubbele stellingverbinding voor palletstelling, lengte 200 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
242224		doorschuifbeveiliging, breedte 1825 mm, oversteek 50 mm, van staal in RAL2004 zuiver oranje
242226		doorschuifbeveiliging, breedte 2700 mm, oversteek 50 mm, van staal in RAL2004 zuiver oranje
242229		roosterlegbord voor palletstelling, bestaande uit 2 segmenten, breedte x diepte 1825 x 750 mm, voor een vaklast van 2600 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, maaswijdte 30 x 30 mm, drager 35 x 1,5 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
242232		roosterlegbord voor palletstelling, bestaande uit 3 segmenten, breedte x diepte 2700 x 750 mm, voor een vaklast van 3000 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, maaswijdte 30 x 30 mm, drager 35 x 1,5 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
242240		afstandhouder voor gaasachterwand voor palletstelling, lengte 150 mm
242242		stalen panelen voor palletstelling, bestaande uit 6 segmenten, hoogte x breedte x diepte 40 x 1825 x 750 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
242245		stalen panelen voor palletstelling, bestaande uit 9 segmenten, hoogte x breedte x diepte 40 x 2700 x 750 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
242248		lengteligger (enkel) voor palletstelling, hoogte x breedte x diepte 80 x 1825 x 50 mm, het legbord wordt de lengteliggers worden met haken met drie klauwen en uitlichtbeveiliging in het staanderframe gehangen
242249		lengteliggers (paar) voor palletstelling, hoogte x breedte x diepte 80 x 1825 x 50 mm, het legbord wordt de lengteliggers worden met haken met drie klauwen en uitlichtbeveiliging in het staanderframe gehangen
242250		lengteligger (enkel) voor palletstelling, hoogte x breedte x diepte 110 x 2700 x 50 mm, het legbord wordt de lengteliggers worden met haken met drie klauwen en uitlichtbeveiliging in het staanderframe gehangen
242251		lengteliggers (paar) voor palletstelling, hoogte x breedte x diepte 110 x 2700 x 50 mm, het legbord wordt de lengteliggers worden met haken met drie klauwen en uitlichtbeveiliging in het staanderframe gehangen
242253		spaanplaat voor palletstelling, breedte x diepte 1825 x 750 mm, dikte 38 mm, voor een vaklast van 725 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, uitgerust met 4 centreehoeken, van hout
242256		spaanplaat voor palletstelling, breedte x diepte 2700 x 750 mm, dikte 38 mm, voor een vaklast van 1075 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, uitgerust met 4 centreehoeken, van hout
242279		dwarsbalk voor palletstelling, diepte 750 mm, in RAL2004 zuiver oranje
242282		onderlegplaat voor staanderframe, lengte x breedte x dikte 120 x 130 x 2 mm
242283		onderlegplaat voor staanderframe, lengte x breedte x dikte 120 x 130 x 3 mm
242284		aanrijdbescherming voor stelling, L-profiel, hoogte 400 mm, in geel/zwart

242285		aanrijdbescherming voor stelling, U-profiel, hoogte 400 mm, in geel/zwart
--------	---	---

### Dit past ook bij ...

146371		Magnetische etikethoes, hoogte x breedte 88 x 163 mm, achterzijde magnetisch, van polypropyleen in blauw
148636		hygiënepallet, hoogte x lengte x breedte 155 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in grijs
210867		hydraulische heftruck, draagvermogen 1000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 40 x 150 mm, vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 80 mm, hefhoogte 1500 mm / verlaagde hoogte 90 mm, enkelvoudige mast
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm