

Cascoo ruggat-zwenkwiel met rem



draagvermogen 150 kg, diameter 50 mm, naaf lengte 36 mm, met Polyurethaan-banden, naaf met zwenklager, centrale rem, velg van staal, bevestiging met ruggat, Ø 13 mm



Artikelnummer: 243649

ruggat-zwenkwiel met rem

- draagvermogen 150 kg
- diameter 50 mm
- naaf lengte 36 mm
- met Polyurethaan-banden
- naaf met zwenklager
- centrale rem
- velg van staal
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch verzinkt
- bevestiging met ruggat, Ø 13 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	ruggat
roltype	transportapparaatwielen	ruggat	13 mm
bouwmodel	zwenkwiel	materiaal behuizing	staal
draagvermogen	150 kg	rem	centrale rem
banden	Polyurethaan	draadvangkappen	nee
wiel-ø	50 mm	naaflengte	36 mm

materiaal velg	staal	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
wiellager	zwenklager	gewicht	0,5 kg