

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

draagvermogen 100 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 80 x 30 mm, naaf met rollager, Dubbele rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm

Artikelnummer: 347019



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 100 kg
- met kunststof-banden
- breukvast
- diameter x breedte 80 x 30 mm
- naaf lengte x Ø 38 x 12 mm
- schroefgatafstand 76x56/84x64 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met rollager
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 34 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	105 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	38 mm

draagvermogen	100 kg	naafboorgat	12 mm
banden	kunststof	wielbreedte	30 mm
wiel-ø	80 mm	uitlading	34 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	breukvast
wiellager	rollager	lengte plaat	104 mm
bevestigingselement	plaat	breedte plaat	80 mm
elektrisch geleidend	nee	afstand schroefgat	76x56/84x64 mm
materiaal behuizing	staal	schroefgat-ø	9 mm
zwenklager	kogellager	oppervlak behuizing	verzinkt
rem	Dubbele rem	gewicht	0,8 kg

Gerelateerde Producten

347722



wiel, draagvermogen 100 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 80 x 30 mm, naaf met rollager, velg van kunststof

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken