

PAVOY

grootvolumekast met openslaande deuren

Basis

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1200 x 500 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 402425



PAVOY Grootvolumekast met openslaande deuren Basis

grootvolumekast met openslaande deuren

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1200 x 500 mm
- draagvermogen per niveau 80 kg
- van plaatstaal, stevig gelast
- 4 niveau(s) met Stalen bodem
- per 17 mm verstelbaar
- dubbele vleugel deur
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- zeer stabiele deuren door kokerprofiel aan de binnenzijde
- opening via draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot

- 3-zijdige basculesluiting
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in In kleur van de romp
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	sluitfunctie	3-zijdige basculesluiting
type kast	universele kast	onderbouw	sokkel
type deur	dubbele vleugel deur	materiaal	plaatstaal
hoogte	1950 mm	materiaal verwerking	gelast
breedte	1200 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	deuren met kokerprofiel aan de binnenzijde
diepte	500 mm	in hoogte verstelbaar legbord	17 mm
kast uitrusting	legborden	kleur bodem	In kleur van de romp
legborden / schappen aantal	4 stuks	oppervlak legbord	m. poedercoating
legbord-/niveautype	Stalen bodem	scheidingswand	nee
draagvermogen legbord	80 kg	vergrendeling	driezijdig
oppervlak romp	m. poedercoating	greep	draaigreep
oppervlak front	m. poedercoating	verrijdbaar	nee
deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren	certificering	GS // TÜV
afsluitbaar	ja	garantie	10 jaar
sluitsysteem	cilinderslot	gewicht	77 kg

Gerelateerde Producten

402436



Stalen bodem voor grootvolumekast met openslaande deuren, breedte x diepte 1200 x 500 mm, draagvermogen 80 kg, van staal gelakt

Dit past ook bij ...

146303



mobiele papiervernietiger, snijmanier partikels 4 x 10 mm, snijvermogen tot 6 vel, volume bak 30 l, veiligheidsniveau: P-4, O-1, T-2, E-2, hoogte x breedte x diepte 520 x 444 x 360 mm

146387



magneetframe, DIN A5 in staand/liggend formaat, frame in zwart, achterzijde magnetisch