

## Rechthoekige bak

inhoud 210 l, van hogedruk polyethyleen in natuur, wanden gesloten, gesloten, 4 voeten

Artikelnummer: 450889



## Onderrijdbare rechthoekige bak

Rechthoekige bak



- inhoud 210 l
- van hogedruk polyethyleen in natuur
- wanden gesloten
- gesloten
- 4 voeten
- Met deksel
- geschikt voor levensmiddelen

## Technische details

baktype	Rechthoekige bak	vouwbaar	nee
euronorm	nee	onderrijdbaar	ja
inhoud	210 l	onderbouw	4 voeten
hoogte	685 mm	afvoer	nee
breedte	790 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja

materiaal	hogedruk polyethyleen	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
recyclebaar	ja	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
wandconstructie	gesloten	kleur	natuur
vloerconstructie	gesloten	gewicht	10 kg
stapelbaar	ja		

## Gerelateerde Producten

209610		Onderwagen, voor Rechthoekige bak, laadvlak lengte x breedte 605 x 790 mm, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag, 4 zwenkwielen. 2 zwenkwielen met rem
451203		stolpdeksel, van polyethyleen, voor Rechthoekige bak met 210 l inhoud, breedte x diepte 790 x 605 mm, in naturel wit

## Dit past ook bij ...

114305		afvalbak, geschikt voor binnen en buiten, inhoud 120 l, hoogte x diameter 980 x 500 mm, legbord, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs
202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium