

Rechthoekige bak

inhoud 210 l, van hogedruk polyethyleen in natuur, wanden gesloten, gesloten, 4 voeten

Artikelnummer: 450889



Onderrijdbare rechthoekige bak

Rechthoekige bak



- inhoud 210 l
- van hogedruk polyethyleen in natuur
- wanden gesloten
- gesloten
- 4 voeten
- Met deksel
- geschikt voor levensmiddelen

Technische details





| | | | |
|----------|------------------|------------------------------|----------|
| baktype | Rechthoekige bak | vouwbaar | nee |
| euronorm | nee | onderrijdbaar | ja |
| inhoud | 210 l | onderbouw | 4 voeten |
| hoogte | 685 mm | afvoer | nee |
| breedte | 790 mm | geschikt voor levensmiddelen | ja |

| | | | |
|------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| materiaal | hogedruk polyethyleen | geschikt voor gevaarlijke stoffe | nee |
| recyclebaar | ja | plafond | als accessoire (niet inbegrepen) |
| wandconstructie | gesloten | kleur | natuur |
| vloerconstructie | gesloten | gewicht | 10 kg |
| stapelbaar | ja | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 209610 |  | Onderwagen, voor Rechthoekige bak, laadvlak lengte x breedte 605 x 790 mm, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag, 4 zwenkwielen. 2 zwenkwielen met rem |
| 451203 |  | stolpdeksel, van polyethyleen, voor Rechthoekige bak met 210 l inhoud, breedte x diepte 790 x 605 mm, in naturel wit |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 114305 |  | afvalbak, geschikt voor binnen en buiten, inhoud 120 l, hoogte x diameter 980 x 500 mm, legbord, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs |
| 202875 |  | sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg |
| 524171 |  | werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 527144 |  | bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil |
| 529930 |  | lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium |