

C+P lockerkast Classic

hoogte x breedte x diepte 1950 x 680 x 480 mm, met 15 vakken, verdeling 3x5, vakbreedte 190 mm, afsluitbaar met draaigrendelsluiting, onderbouw sokkel, romp met moffellak, front met moffellak

Artikelnummer: 482863

CLASSIC



C+P Lockersysteem Classic

lockerkast






- hoogte x breedte x diepte 1950 x 680 x 480 mm
- met 15 vakken, verdeling 3x5
- vakbreedte 190 mm
- vak hoogte x breedte x diepte 345 x 190 x 460 mm
- deuropeningshoek 90 °
- vleugel deur
- dubbelwandige deuren met draaibouten aan de binnenkant
- afsluitbaar met draaigrendelsluiting
- onderbouw sokkel
- constructie van plaatstaal, gelast
- romp met moffellak
- front met moffellak
- met GS-vignet

- 5 jaar garantie



Technische details

meubeltype	kast	materiaal verwerking	gelast
type kast	lockerkast	oppervlak romp	gemoffeld
hoogte	1950 mm	oppervlak front	gemoffeld
breedte	680 mm	vakhoogte (li.)	345 mm
diepte	480 mm	vakbreedte (li.)	190 mm
kast uitrusting	vakken	vakdiepte (li.)	460 mm
vakken	15 stuks	type deur	vleugeldeur
verdeling vakken	3x5	deurconstructie	dubbelwandig
vakbreedte	190 mm	openingshoek deur	90 °
onderbouw	sokkel	certificering	GS
afsluitbaar	ja	garantie	5 jaar
sluitsysteem	draaigrendelsluiting	gewicht	67,56 kg
materiaal	plaatstaal		

Gerelateerde Producten

242947		hangslot, bediening per sleutel, breedte 30 mm
242948		hangslot, bediening per cijfercombinatie, breedte 30 mm
407100		hangslot, verschillend sluitend
407102		Safe-O-Mat, voor 1- of 2-euro-munten
407103		deur met krasbescherming voor cilinderslot, met nummering

Dit past ook bij ...

147345		zeep-/ontsmettingsmiddeldispenser, hoogte x breedte x diepte 370 x 140 x 100 mm, Voor zakgrootte 1 l, behuizing van kunststof in wit, voor wandmontage
204617		lockerkast, hoogte x breedte x diepte 1850 x 810 x 500 mm, met 6 vakken, verdeling 2x3, vakbreedte 400 mm, afsluitbaar met draaigrendelsluiting, onderbouw voeten, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

222659		<p>watertrekker, met dubbele, zwarte lip van polyethyleenschuim voor een werkbreedte van 750 mm, frame van metaal</p>
222831		<p>papieren handdoek, doek met zigzag-vouw, afmetingen papieren doeken 240 x 210 mm, papierkwaliteit gerecyclede tissue, tweelaags, van cellulose met gestanst oppervlak in wit, 237 doeken, papier ongeperforeerd</p>
504272		<p>kwartsuurwerk, wijzerplaat in wit met Arabische cijfers, diameter 300 mm, behuizing van kunststof in zilverkleurig, spanningsverzorging via batterijgebruik</p>
523499		<p>afvalbak, hoogte x breedte x diepte 629 x 389 x 289 mm, voor wandmontage, romp van polyethyleen in wit</p>
700062		<p>schoonloopmat, geschikt voor binnen, lengte x breedte 1200 x 900 mm, loopvlak van polypropyleen, gemêleerd in antraciet</p>