

## KERN

### kraanweegschaal

weegbereik van 0 tot 5000 kg,  
afleesbaarheid in 500 g stappen,  
behuizing van metaal / haak van  
staal, levering inclusief  
afstandsbediening

Artikelnummer: 526535



### KERN Kraanweegschaal




KERN kraanweegschaal

- niet ijkbaar
- weegbereik van 0 tot 5000 kg
- afleesbaarheid in 500 g stappen
- met de functies afstellen (CAL), tarreren
- LC-display
- beschermingsklasse IP00: geen bescherming tegen stof/water
- accuaandrijving
- oplaadtijd 14 h
- bedrijfsduur max. 50 h
- draaibare veiligheidshaak, oog
- haakopening 55 mm / binnenbreedte oog 74 mm
- behuizing van metaal / haak van staal
- hoogte / vrije hoogte 730 / 650 \$4
- levering inclusief afstandsbediening
- getest conform EN 13155 en EN 61010-1

## Technische details

type weegschaal	kraanweegschaal	spanningsverzorging	accuaandrijving
ijkbaar	nee	bedrijfsduur	50 h
weegbereik	0-5000 kg	oplaadtijd accu	14 h
afleesbaarheid	500 g	telfunctie	nee
weegschaalfuncties	afstellen (CAL), tarreren	tarreren	ja
ip beschermingsklasse	00: geen bescherming tegen stof/water	materiaal behuizing	metaal
weegschaal uitrusting	LC-display	materiaal haak	staal
hoogte	730 mm	haaktype	draaibare veiligheidshaak, oog
lichte hoogte	650 mm	inhoud levering	inclusief afstandsbediening
binnenbreedte oog	74 mm	norm	EN 13155 // EN 61010-1 (getest)
opening haak	55 mm	gewicht	26,5 kg

## Dit past ook bij ...

119026		tafelwagen, draagvermogen 500 kg, 2 etage(s) met opvanglegborden, laadvlak lengte x breedte 600 x 600 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
983905		gewichtsbalans, draagvermogen 90 - 100 kg, kabellier lengte 2 m