

VARIOfit etagewagen

draagvermogen 400 kg, met 3 etage(s), kantelbaar, laadvlak lengte x breedte 1650 x 650 mm, etage(s) van draadgaas, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 526718



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Etagewagen

3 etages met draadgaas legborden

etagewagen



- draagvermogen 400 kg
- met 3 etage(s), kantelbaar
- laadvlak lengte x breedte 1650 x 650 mm
- etage(s) van draadgaas
- etage(s) met stalen frame
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staalconstructie
- hoogte x lengte x breedte 1575 x 1805 x 650 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden

- wielnaaf met kogellager
- wielstand rechthoekig
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	TPE
type wagen	etagewagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	1650 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
breedte laadvlak	650 mm	wiel-ø	200 mm
hoogte	1575 mm	wiellager	kogellager
etage-inrichting	kantelbaar	elektrisch geleidend	nee
etages aantal	3 stuks	in-/uitklapbaar	nee
draagvermogen	400 kg	wielstand	rechthoekig
materiaal etage(s)	draadgaas	oppervlak	m. poedercoating
etage(s) uitrusting	stalen frame	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal	staal	kleur uitvoering	gentiaanblauw // RAL5010
lengte	1805 mm	garantie	12 jaar
breedte	650 mm	gewicht	76 kg
euronorm	nee		

Gerelateerde Producten

203082		wielen met luchtbanden, voor transportwagen, banden lucht, draagvermogen 390 kg, diameter 230 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
526722		roosterlegbord voor etagewagen, lengte x breedte 1570 x 636 mm, het legbord wordt ingelegd, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Dit past ook bij ...

208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505112		halmarkeerverf, standaardkleur, in RAL1003 signaalgeel, inhoud 5 l

505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
528958		orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 554 mm, plank(en) van kunststof in grijs