

Krause lichte kantoortrapladder

trap eenzijdig, 5 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 1,05 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium

Artikelnummer: 529926



Krause Lichte kantoortrapladder

lichte kantoortrapladder

- trap eenzijdig
- 5 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- bordeshoogte 1,05 m, breedte x diepte 250 x 250 mm
- Voor een werkhoogte tot ca. 3,05 m
- balklengte 1,8 m
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel
- met praktische bak, uitsparing voor gereedschap en emmerhaak
- Antislip voetkappen aan het balkeinde
- plaatsbesparend inklapbaar
- van aluminium
- gewicht 4,5 kg







- volgens DIN EN 131
- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- 8 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|---|
| stijgtechniek | staande trap | verrijdbaar | nee |
| laddertype | lichte kantoortrapladder | veiligheidsuitrusting ladder | veiligheidsbeugel |
| materiaal | aluminium | ladder uitrusting | bak, uitsparing voor gereedschap en emmerhaak |
| gebruik | eezijdig | veiligheidsbeugel | ja |
| lengte paal | 1,8 m | spreidbeveiliging | nee |
| werkhoogte | 3,05 m | onderbouw | Antislip voetkappen |
| hoogte sokkel | 1,05 m | ladder uitvoering | tweedelig |
| breedte sokkel | 250 mm | opbergbak | ja |
| diepte sokkel | 250 mm | ladder voor op de trap | nee |
| treden aantal | 5 | garantie | 8 jaar |
| type trede/sport | trede(n) met traanplaatprofiel | norm | DIN EN 131 |
| in-/uitklapbaar | ja | certificering | TÜV getest |
| klapfunctie | plaatsbesparend inklapbaar | gewicht | 4,5 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149272 |  | keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur |
| 221260 |  | duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| 223771 |  | ordner, formaat DIN A4, rugbreedte 75 mm, met rugetiket, van karton/polypropyleen in zwart, met greepuitsparing |
| 528920 |  | afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE |