

## vlaggenmast

hoogte boven de grond 12 m,  
conisch, diameter boven/onder 60  
/135 mm, hijsen boven  
binnenliggende kabelgeleiding,  
inrichting afsluitbaar, van aluminium  
zilverkleurig geëloxeerd, met  
kantelbare bodemhouder

Artikelnummer: 532750



## Vlaggenmast

vlaggenmast

- hoogte boven de grond 12 m
- conisch, diameter boven/onder 60 /135 mm
- hijsen boven binnenliggende kabelgeleiding, inrichting afsluitbaar
- van aluminium zilverkleurig geëloxeerd
- met kantelbare bodemhouder

## Technische details

buitenopstelling	vlaggenmast	hijsmechanisme uitvoering	afsluitbaar
materiaal	aluminium	draagarm	zonder draagarm
hoogte	12 m	afsluitbaar	ja
diameter	60-135 mm	oppervlak	zilverkleurig geëloxeerd
vorm vlaggenmast	conisch	bevestigingstype	bodemhouder
hijsmechaniek	binnenliggende kabelgeleiding	gewicht	50,91 kg

## Dit past ook bij ...

303308



trottoirpaal, vorm hoekig met halve kogelkop, hoogte x breedte x diepte 1160 x 70 x 70 mm, van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs, vaste uitvoering, voor vastschroeven

567219



paal voor parkeerplaatsbord, openslaand, van staal met corrosiebeschermende zinklaag